




PGA RAPID



Materiał nici	Kwas poliglikolowy
Budowa nici	Wielowłókienkowe (plecione)
Powleczenie	Polikaprolakton i stearynian wapnia
Podtrzymywanie tkankowe / wchłanianie	Około 65% po 7 dniach Około 50% po 8 - 11 dniach Całkowite wchłanianie szwu po około 42 dniach
Wskazania	Szycie tkanek miękkich Zamykanie ran skórnych zwłaszcza w chirurgii dziecięcej Zamykanie ran błony śluzowej jamy ustnej Chirurgia ogólna Chirurgia plastyczna Ginekologia Chirurgia oka
Właściwości	Jednolita struktura Mocne wiązanie węzłów Minimalna reakcja tkanek Wytrzymałość struktury
Sterylizacja	Tlenek etylenu
Charakterystyka	Nić syntetyczna Występuje w formie niebarwionej (beżowa)
Rozmiar	USP: 6/0 - 2



PGA RAPID (kwas poliglikolowy)

nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 42 dni




igła okrągła

igły		nici	6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 0 1								
długość	krzywizna		dł. (cm)	kolor							
16 mm	3/8		75 bezbarna		RS59PR						
22 mm	3/8		90 bezbarna				RS109PR				
26 mm	3/8		75 bezbarna			RS132PR					
			90 bezbarna					RS110PR			
30 mm	3/8		75 bezbarna					RS60PR			
13 mm	1/2		45 bezbarna		RS65PR						
			75 bezbarna		RS01PR						
16 mm	1/2		75 bezbarna	RS55PR	RS02PR	RS03PR	RS04PR				
17 mm	1/2		45 bezbarna			RS98PR	RS123PR				
			75 bezbarna		RS78PR	RS69PR	RS90PR				
20 mm	1/2		75 bezbarna			RS87PR	RS05PR	RS86PR			
22 mm	1/2		75 bezbarna		RS06PR	RS07PR	RS08PR	RS09PR			
			90 bezbarna				RS63PR	RS76PR			
26 mm	1/2		45 bezbarna			RS99PR	RS83PR				
			75 bezbarna			RS10PR	RS11PR	RS12PR	RS13PR		
			90 bezbarna				RS111PR	RS62PR			
26 mm mocna	1/2		70 bezbarna					RS93PR	RS94PR		
			75 bezbarna							RS50PR	
26 mm cienka	1/2		75 bezbarna					RS52PR			
30 mm	1/2		75 bezbarna			RS115PR	RS113PR	RS15PR	RS16PR	RS17PR	
			90 bezbarna					RS64PR	RS106PR		

notatki

Katalog zawiera podstawowe rodzaje połączeń igły z nicią. Połączenia niestandardowe produkujemy na indywidualne zamówienia.



PGA RAPID (kwas poliglikolowy)


nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 42 dni



igła okrągła

igły		nici	5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2								
długość	krzywizna		dł. (cm)	kolor							
30 mm mocna	1/2		90 bezbarna					RS18PR	RS19PR	RS20PR	
35 mm	1/2		75 bezbarna					RS82PR	RS117PR	RS118PR	RS119PR
			90 bezbarna					RS57PR	RS45PR	RS46PR	
37 mm	1/2		75 bezbarna				RS22PR	RS23PR	RS24PR	RS25PR	RS58PR
			90 bezbarna				RS26PR	RS27PR	RS28PR	RS29PR	RS54PR
37 mm mocna	1/2		75 bezbarna				RS127PR	RS30PR	RS31PR	RS32PR	
			90 bezbarna					RS33PR	RS34PR	RS35PR	RS48PR
40 mm	1/2		75 bezbarna					RS105PR	RS114PR	RS66PR	RS124PR
			90 bezbarna					RS56PR	RS36PR	RS37PR	
40 mm mocna	1/2		75 bezbarna							RS89PR	
			90 bezbarna						RS38PR	RS39PR	RS53PR
45 mm	1/2		75 bezbarna						RS67PR		RS125PR
			90 bezbarna					RS61PR	RS40PR	RS41PR	RS70PR
48 mm	1/2		75 bezbarna							RS100PR	RS120PR
			90 bezbarna					RS49PR	RS42PR	RS43PR	RS44PR
48 mm mocna	1/2		90 bezbarna					RS79PR	RS91PR	RS92PR	RS47PR
50 mm	1/2		90 bezbarna								RS126PR
76 mm	1/2		75 bezbarna					RS97PR			
27 mm	5/8		75 bezbarna					RS77PR			

Katalog zawiera podstawowe rodzaje połączeń igły z nicią. Połączenia niestandardowe produkujemy na indywidualne zamówienia.
















PGA RAPID (kwas poliglikolowy)

nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 42 dni



igła konwencjonalnie tnąca

igły		nici	nici								
długość	krzywizna		dł. (cm)	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	
		kolor									
12 mm	3/8		45 bezbarna		DK20PR						
16 mm	3/8		75 bezbarna		DK05PR	DK06PR	DK07PR				
16 mm kosmetyczna	3/8		45 bezbarna			DK03PR	DK04PR				
			75 bezbarna			DK01PR	DK02PR				
19 mm	3/8		75 bezbarna			DK08PR	DK09PR	DK10PR			
19 mm kosmetyczna	3/8		75 bezbarna				DK35PR				
24 mm	3/8		75 bezbarna				DK17PR	DK25PR			
26 mm	3/8		75 bezbarna					DK19PR			
26 mm kosmetyczna	3/8		75 bezbarna					DK26PR			
30 mm	3/8		75 bezbarna					DK18PR			
35 mm	3/8		75 bezbarna					DK21PR			
36 mm	1/2		75 bezbarna					DK36PR	DK37PR		
51 mm	prosta		75 bezbarna					DK30PR			
60 mm	prosta		75 bezbarna				DK27PR	DK33PR	DK34PR		

notatki



PGA RAPID (kwas poliglikolowy)

nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 42 dni



igła odwrotnie tnąca

igły		nici	nici							
długość	krzywizna		dł. (cm)	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1
		kolor								
12 mm	3/8		45 bezbarna	DKO01PR	DKO02PR					
12 mm kosmetyczna	3/8		45 bezbarna	DKO03PR	DKO04PR					
13 mm	3/8		45 bezbarna			DKO77PR				
			75 bezbarna		DKO78PR	DKO95PR				
13 mm kosmetyczna	3/8		45 bezbarna		DKO66PR	DKO67PR				
16 mm	3/8		45 bezbarna		DKO97PR	DKO73PR				
			75 bezbarna		DKO05PR	DKO06PR	DKO07PR			
16 mm kosmetyczna	3/8		45 bezbarna	DKO107PR	DKO106PR	DKO103PR				
			75 bezbarna		DKO08PR	DKO09PR	DKO10PR			
19 mm	3/8		45 bezbarna		DKO87PR	DKO18PR	DKO19PR	DKO20PR		
			75 bezbarna		DKO92PR	DKO15PR	DKO16PR	DKO17PR		
19 mm kosmetyczna	3/8		45 bezbarna			DKO102PR	DKO101PR			
			75 bezbarna			DKO13PR	DKO14PR			
24 mm	3/8		75 bezbarna		DKO70PR	DKO21PR	DKO22PR	DKO23PR		
24 mm kosmetyczna	3/8		45 bezbarna			DKO27PR	DKO28PR	DKO29PR		
			75 bezbarna			DKO24PR	DKO25PR	DKO26PR		
26 mm	3/8		45 bezbarna				DKO36PR	DKO37PR		
			75 bezbarna				DKO34PR	DKO35PR	DKO69PR	
26 mm kosmetyczna	3/8		45 bezbarna				DKO32PR	DKO33PR		
			75 bezbarna				DKO30PR	DKO31PR		
30 mm	3/8		75 bezbarna					DKO109PR	DKO93PR	
			90 bezbarna				DKO68PR	DKO38PR	DKO39PR	

notatki

Katalog zawiera podstawowe rodzaje połączeń igły z nicią. Połączenia niestandardowe produkujemy na indywidualne zamówienia.



PGA RAPID (kwas poliglikolowy)


nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 42 dni



igła odwrotnie tnąca

igły		nici								
długość	krzywizna		dł. (cm)	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
		kolor								
35 mm	3/8		75 bezbarna				DKO40PR	DKO41PR		
35 mm kosmetyczna	3/8		75 bezbarna				DKO42PR	DKO43PR		
			90 bezbarna				DKO44PR	DKO45PR	DKO46PR	
35 mm mocna	3/8		75 bezbarna					DKO64PR		
16 mm	1/2		75 bezbarna	DKO122PR	DKO100PR					
22 mm	1/2		45 bezbarna		DKO117PR					
24 mm	1/2		45 bezbarna		DKO89PR	DKO80PR				
			75 bezbarna			DKO86PR				
37 mm	1/2		75 bezbarna							DKO121PR
			90 bezbarna					DKO54PR	DKO55PR	DKO56PR
37 mm mocna	1/2		75 bezbarna					DKO75PR		
			90 bezbarna					DKO81PR		
40 mm	1/2		75 bezbarna						DKO96PR	DKO79PR
			90 bezbarna							DKO57PR
40 mm mocna	1/2		90 bezbarna							DKO65PR
45 mm	1/2		90 bezbarna							DKO58PR
48 mm	1/2		90 bezbarna						DKO63PR	DKO59PR
51 mm	prosta		70 bezbarna		DKO83PR	DKO84PR				
60 mm	prosta		75 bezbarna			DKO94PR				

Katalog zawiera podstawowe rodzaje połączeń igły z nicią. Połączenia niestandardowe produkujemy na indywidualne zamówienia.



PGA RAPID (kwas poliglikolowy)


nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 42 dni



igła odwrótnie tnąca kosmetyczna z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)

igły		nici								
długość	krzywizna		dł. (cm)	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1
		kolor								
16 mm	3/8	45 bezbarna		ES03PR						
19 mm	3/8	45 bezbarna		ES04PR	ES05PR	ES10PR				
		75 bezbarna			ES02PR					
24 mm	3/8	45 bezbarna			ES06PR					
		75 bezbarna			ES07PR					
26 mm	3/8	45 bezbarna			ES08PR	ES09PR				
		75 bezbarna				ES01PR				

notatki



PGA RAPID (kwas poliglikolowy)

nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 42 dni




igła okrągła z tnącym ostrzem (przyostrzona)

igły		nici	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
długość	krzywizna								
15 mm	3/8	75 bezbarna	DS32PR						
17 mm	1/2	90 bezbarna		DS36PR					
20 mm	1/2	75 bezbarna		DS39PR					
22 mm	1/2	75 bezbarna			DS40PR				
30 mm	1/2	75 bezbarna				DS45PR	DS44PR		
		90 bezbarna				DS21PR			
35 mm	1/2	75 bezbarna				DS07PR	DS08PR	DS09PR	
		90 bezbarna				DS10PR	DS11PR	DS12PR	
37 mm	1/2	90 bezbarna				DS13PR	DS14PR	DS15PR	DS22PR
40 mm	1/2	75 bezbarna						DS51PR	
		90 bezbarna					DS35PR	DS16PR	
40 mm mocna	1/2	90 bezbarna						DS47PR	
45 mm	1/2	90 bezbarna					DS30PR	DS17PR	DS20PR
		120 bezbarna						DS42PR	
48 mm	1/2	90 bezbarna				DS29PR	DS18PR	DS19PR	
48 mm mocna	1/2	90 bezbarna					DS56PR		
17 mm	5/8	75 bezbarna		DS57PR					

notatki

Katalog zawiera podstawowe rodzaje połączeń igły z nicią. Połączenia niestandardowe produkujemy na indywidualne zamówienia.



PGA RAPID (kwas poliglikolowy)


nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 42 dni



igła okrągła z trokarowym ostrzem

igły		nici									
długość	krzywizna		dł. (cm)	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	
		kolor									
22 mm	1/2		75 bezbarna				TS01PR	TS02PR			
			90 bezbarna				TS03PR	TS04PR			
25 mm	1/2		75 bezbarna				TS05PR	TS06PR	TS07PR	TS08PR	
			90 bezbarna					TS09PR	TS10PR	TS11PR	
30 mm	1/2		75 bezbarna						TS12PR	TS13PR	
			90 bezbarna						TS14PR	TS15PR	
36 mm	1/2		75 bezbarna						TS16PR	TS17PR	TS18PR
			90 bezbarna					TS28PR	TS19PR	TS20PR	TS21PR
40 mm	1/2		75 bezbarna						TS22PR	TS23PR	TS24PR
			90 bezbarna						TS25PR	TS26PR	TS27PR
40 mm mocna	1/2		90 bezbarna						TS32PR	TS31PR	
45 mm mocna	1/2		90 bezbarna						TS30PR		

notatki



PGA RAPID (kwas poliglikolowy)

nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 42 dni




igła okrągło - tnąca (zaostrzona)

igły
długość krzywizna

nici
dł. (cm)
kolor

5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2

igły		krzywizna	nici	dł. (cm) kolor						
długość				5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
37 mm	1/2		90 bezbarna					RD03PR	RD02PR	
40 mm	1/2		90 bezbarna						RD01PR	



igła okrągła rozwarstwiająca

igły
długość krzywizna

nici
dł. (cm)
kolor

5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2

igły		krzywizna	nici	dł. (cm) kolor						
długość				5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
17 mm	1/2		75 bezbarna		RR03PR					
22 mm	1/2		75 bezbarna			RR01PR				
26 mm	1/2		75 bezbarna		RR02PR					



igła z ostrzem odwrótnie tnącym typu P

igły
długość krzywizna

nici
dł. (cm)
kolor

5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2

igły		krzywizna	nici	dł. (cm) kolor						
długość				5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
16 mm	3/8		75 bezbarna	DM06PR	DM01PR	DM02PR				
19 mm	3/8		45 bezbarna	DM05PR	DM04PR	DM03PR				
			75 bezbarna	DM09PR	DM08PR	DM07PR				

PGA RAPID (kwas poliglikolowy)

nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 42 dni

PODWIĄZKI

długość podwiązki	kolor nici	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
2 x 75 cm	bezbarwna					P16PR	P17PR	P18PR	P19PR	P20PR
3 x 45 cm	bezbarwna				P07PR	P08PR	P09PR	P10PR	P11PR	P12PR
5 x 75 cm	bezbarwna				P27PR	P28PR	P29PR	P30PR	P31PR	P32PR
150 cm	bezbarwna				P41PR	P42PR	P43PR	P44PR	P45PR	P46PR
250 cm	bezbarwna					P61PR	P47PR	P48PR	P49PR	P50PR
250 cm na rolce	bezbarwna						Pr47PR			

notatki